

WYTŁACZARKA RĘCZNA S.T.M.

**WYTŁACZANIE LUB WTŁACZANIE PRZENOŚNE, SOLIDNA I KOMPAKTOWA
DO ZNAKOWANIA NIEŚMIERTELNIKÓW I METALOWYCH PRZYWIESZEK**

- * mały rozmiar *
- * numer seryjny *
- * metalowe szablony *
- * maszyny na nieśmiertelniki *
- * tanie ceny *

STOSOWANA W:

- Stocznie
- Hartownie stali
- Producenci wojskowi
- Przyczepy
- Silniki
- Urządzenia elektryczne
- Pojazdy niestandardowe i rowery
- Maszyny

CECHY

standardowe



**RĘCZNE DOSTOSOWANIE DLA METALOWYCH
PRZYWIESZEK W KAŻDYCH WARUNKACH!**

NIE JEST WYMAGANE ZASILANIE!

Ręczna maszyna do znakowania jest niezbędnym sprzętem do procesu produkcji nieśmiertelnika. Jest to urządzenie, które używane jest do wyciskania wybitej litery alfabetu i cyfr na powierzchni nieśmiertelnika. Sprawia ona, że jest on identyfikowalny i niepowtarzalny.

Ta ręczna wytłaczarka jest tańsza i łatwiejsza w użyciu, więc średnie i małe firmy wytłaczające blaszki używają jej. Cechuje ją niezawodna konstrukcja, precyzyjna orientacja, mała masa, ładny wygląd i wygodna obsługa.



S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

ul. Dziewosłęby 14/1

04-403 Warszawa

www.stmech.pl

Tel.: 22 673 55 48

fax 22 398 77 78

e-mail: info@stmech.pl

BĘBEN OBROTOWY Z
CZCIONKAMI

DŹWIGNIA
TŁOCZENIA

WSKAŹNIK WYBORU CZCIONKI

CZCIONKI
WYPUKŁE LUB
WKŁĘSŁE

ŚRUBA MOCUJĄCA
DŹWIGNIĘ TŁOCZENIA

WSKAŹNIK LOKALIZACJI

SIATKA LOKALIZACJI
CZCIONKI



**Nieśmiertelniki—
przykładowe próbki:**



DANE TECHNICZNE:

Wymiar blaszki do tłoczenia: ok.85mm x 55mm

Dotyczy przedmiotu obrabianego: Normatywny nieśmiertelnik, który ma wymiary 28,6 x 50,8 mm .

1. Wybór postaci: rozeta znakowa

2. Wewnętrzne **52 znaki** kodowe:

Wielkie litery angielskie (26): A ~ Z

Wielkie litery i dolne cyfry arabskie (20): 0 ~ 9

Symbole (16): &, .-/ () - @ * + ? ! „ ’ :

Wielkość czcionki: 3, 4 lub 5mm.

3. Odstęp między słowami wynosi 1/10 cala


4. Operacja tłoczenia: ręczna

5.Kolor: biały lub czarny


6. Wskazanie lokalizacji typu podniesionego: wskaźnik lub karta próbki .

7. Objętość (LxDxH): 340x300x180 (mm)

8. Waga netto urządzenia: 8,8 kg




Tabliczka znamionowa - próbki:



Akcesoria:


klucz imbusowy



Klucz fajkowy sześciokątny




śrubokręt



Szczegóły dotyczące opakowania:

Waga opakowania: 12kg



Jak korzystać z tego urządzenia?

1. Umieścić kartę w ramce karty i zamocuj ją w sprężynkach.
2. Przesunąć ramkę z blaszką i wybrać pozycję, której potrzebujesz.
3. Wybierz znak do tłoczenia, użyj wskaźnika, aby wybrać potrzebne czcionki.
4. Po wykonaniu kroku 1 ~ 3, pociągnij ręką za dźwignię tłoczącą.
5. Jeśli głębokość wytłoczenia jest dopasowana do tego, czego potrzebujesz, możesz wyregulować śrubę w otworze regulacyjnym w dolnej części maszyny. Możesz użyć 4. Wewnętrznego klucza sześciokątnego, aby odłączyć śrubę, a następnie użyć 8. Zewnętrznego klucza sześciokątnego, aby odłączyć zewnętrzną śrubę, po regulacji, proszę przykręcić śrubę.

Poniższe informacje pokazują, jak korzystać z urządzenia:

Możliwe materiały do tłoczenia: skóra, PVC, miękki papier samoprzylepny, wizytówka, karta pcv, produkty drewniane, blaszki stalowe 0,4mm grubości.

Uwaga:

1. Proszę użyć karty (85mm x 55mm) CR-80 standard.
2. Obracając tablicę znaków, nie puszczaj jej ręką.
3. Po przełączeniu rozmiaru wytłoczenia należy lekko odeprzeć ramkę karty, aby uniknąć uszkodzenia.
4. Nigdy nie wkładaj do urządzenia rąk ani innych twardych przedmiotów.
5. Przesunąć ramkę karty na lewy koniec, gdy nie używasz urządzenia.
6. Jeśli nadrukowany znak może być głębszy lub płytszy, niepożądany, można go wyregulować przez śrubę regulacyjną w urządzeniu.
7. Przekręcenie śruby regulacyjnej w prawo może pogłębić wpisane znaki, podczas gdy obrót w lewo może rozjaśnić wpisane znaki. Po zakończeniu należy użyć klucza sześciokątnego, aby regulacja była stabilna, a następnie użyć klucza sześciokątnego na zewnątrz, tak aby przymocować śrubę mocującą.
8. Proszę nie ciągnąć za dźwignię zbyt mocno podczas pracy celem ochrony urządzenia.



S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

ul. Dziewosłęby 14/1

04-403 Warszawa

www.stmech.pl

Tel.: 22 673 55 48

fax 22 398 77 78

e-mail: info@stmech.pl